

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9629.010**

**Adapter urządzeniowy Mini-PLS**

Stan: 31.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9629.010 - Adapter urządzeniowy Mini-PLS

Maksymalny prąd znamionowy od 12 A do 100 A.

## Cechy

Nr kat.	SV 9629.010
Materiał	Poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Przewody przyłączeniowe (AWG)	AWG 12
Napięcie znamionowe robocze	690 V, 3~
Prąd znamionowy maksymalny	25 A
Wymiary	Szerokość: 90 mm Wysokość: 160 mm
Liczba/wysokość szyn nośnych	1 / 7,5 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,42 kg
Masa brutto	0,515 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,041
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis produktu	SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12, SxW: 90x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm

## Aprobaty

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK