

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9640.232**

**Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu**

Stan: 05.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9640.232 - Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 1354 mm<sup>2</sup>



## Cechy

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nr kat.                      | SV 9640.232                                 |
| Opis produktu                | Do montażu systemów przyłączeniowych kabli. |
| Materiał                     | E-Cu  |
| Przekrój                     | 1354 mm <sup>2</sup>                        |
| Długość                      | 651 mm                                      |
| Wskazówka                    | Możliwość indywidualnego skrócenia.         |
| Pasujący do                  | Szerokość: = 800 mm                         |
| Opak.                        | 1 szt.                                      |
| Waga netto                   | 7,7 kg                                      |
| Masa brutto                  | 7,76 kg                                     |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 7,882                                       |
| Numer taryfy celnej          | 74071000                                    |
| ETIM 9                       | EC001522                                    |
| ECLASS 8.0                   | 27370303                                    |

# Cechy

---

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 651 mm, 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm<sup>2</sup>

# Aprobaty

---

Aprobaty

DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK