

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.232

Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.232 - Szyny zbiorcze Maxi-PLS E-Cu do systemu Maxi-PLS 45

Wymiary: 45x45 mm, przekrój szyn: 1354 mm²



Cechy

Nr kat.	SV 9640.232
Opis produktu	Do montażu systemów przyłączeniowych kabli.
Materiał	E-Cu
Przekrój	1354 mm ²
Długość	651 mm
Wskazówka	Możliwość indywidualnego skrócenia.
Pasujący do	Szerokość: = 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	7,7 kg
Masa brutto	7,76 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	7,882
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Cechy

Opis produktu

SV Szyna zbiorcza Maxi-PLS E-Cu, dł.: 651 mm, 45x45 mm, przekrój szyny: 1354 mm²

Aprobaty

Aprobaty

DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK