


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.325

Zacisk przyłączeniowy

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.325 - Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych

Do przyłączania przewodów okrągłych.

Cechy

Nr kat.	SV 9640.325
Opis produktu	Do przyłączania przewodów okrągłych.
Materiał	Zacisk przyłączeniowy: mosiądz, cynowany Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana Wpust przesuwny: Stop miedzi
Zakres dostawy	Zacisk przyłączeniowy Kołki przyłączeniowe Wpust przesuwny Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych	Maxi-PLS 45 S/45
Przyłącze kabli okrągłych	95 - 300 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,38 kg
Masa brutto	0,4 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk przyłączeniowy, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm ² , (Maxi-PLS 1600/2000)

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK