

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9640.940

Sworznie gwintowane

Stan: 05.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9640.940 - Sworznie gwintowane do wpustów i gniazd przesuwnych

Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.

Cechy

Nr kat.	SV 9640.940
Opis produktu	Do indywidualnych połączeń.
Materiał	Stal
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych	Maxi-PLS 45 S/45 Maxi-PLS 60
Wymiary	Gwint: M8 Długość gwintu: 35 mm
Opak.	6 szt.
Waga netto	0,102 kg
Masa brutto	0,109 kg
Numer taryfy celnej	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
Opis produktu	SV Sworznie gwintowane, M8, dł.: 35 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------