

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9650.325

## Zacisk przyłączeniowy

Stan: 04.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9650.325 - Zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych

Do przyłączania przewodów okrągłych.

## Cechy

Nr kat.	SV 9650.325
Opis produktu	Do przyłączania przewodów okrągłych.
Materiał	Zacisk przyłączeniowy: mosiądz, cynowany Kołki przyłączeniowe: stal, ocynkowana Wpust przesuwny: Stop miedzi
Zakres dostawy	Zacisk przyłączeniowy Kołki przyłączeniowe Wpust przesuwny Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych	Maxi-PLS 60
Przyłącze kabli okrągłych	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,428 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk przyłączeniowy, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm <sup>2</sup> , (Maxi-PLS 3200)

## Aprobaty

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK