


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.040

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 28.06.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.040 - Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Cechy

Nr kat.	SV 9661.040
Opis produktu	Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
Materiał	E-Cu
Ø hole	14 mm
Wymiary	Długość: 392 mm
Pasujący do	Szerokość: = 400 mm
Przekrój	10 mm x 40 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	2.76
Masa brutto	2.77
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1.38
Numer taryfy celnej	74071000
EAN	4028177555761
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK