


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.340

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 14.05.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.340 - Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Cechy

Nr kat.	SV 9661.340
Opis produktu	Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
Materiał	E-Cu
Ø hole	11 mm
Wymiary	Długość: 365 mm
Pasujący do	Szerokość: = 400 mm
Przekrój	10 mm x 30 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	1.88
Masa brutto	1.92
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.98
Numer taryfy celnej	74071000
EAN	4028177546912
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400605

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK