
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.365

Szyny zbiorcze E-Cu

Stan: 22.11.2026 (Źródło: www.rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.365 - Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami

Odpowiednie do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych, kombinacjach PE/PEN w połączeniu z kątownikami kombi PE/PEN i złączkami szeregowymi E-Cu.

Cechy

Nr kat.	SV 9661.365
Opis produktu	Nadaje się do bezpośredniego montażu w szafach sterowniczych, wspornikach szyn zbiorczych 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 i 3073.000. Kombinacje PE/PEN w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN i złączką szeregową E-Cu.
Materiał	E-Cu
Ø hole	11 mm
Wymiary	Długość: 565 mm
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Przekrój	5 mm x 30 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,48 kg
Masa brutto	1,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,76
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Opis produktu	SV Szyna zbiorcza E-Cu, SxW: 30x5 mm, dł.: 565 mm, ze zintegrowanymi otworami Ø 11 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK