

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.223

Moduł szyn nośnych urządzeń

Stan: 24.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.223 - Moduł szyn nośnych urządzeń

Do wmontowania zacisków szeregowych, rozłączników itp. Z szynami nośnymi 35/15 mm. Osłona plombowana.

Cechy

Nr kat.	SV 9666.223
Opis produktu	Do łączenia systemu głównych szyn zbiorczych przy przejściu z szafy do szafy. Regulowane w siatce wymiarowej 25 mm. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał	Osłona: Polistyren Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 750 mm Wysokość: 450 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Liczba szyn nośnych 35/15	3
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,9 kg
Masa brutto	4 kg
Numer taryfy celnej	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Opis produktu	SV Moduł szyn nośnych urządzeń (ISV), 3 BE (750 mm), 3 U (450 mm), 3 szyny nośne

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK