

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

Moduł rozłącznika bezpiecznikowego NH

Stan: 11.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - Moduł rozłącznika bezpiecznikowego NH

Odpowiedni do zamocowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH do montażu na płycie, osłona plombowana.



Cechy

Nr kat.	SV 9666.410
Opis produktu	Do mocowania rozłączników bezpiecznikowych NH do zabudowy na płycie montażowej. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał	Osłona: Polistyren Belka nośna: Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	W przypadku zastosowania bezpiecznikowych rozłączników mocy NH, 2 x rozm. 2 (9344.210/.230/.250) lub 1 x rozm. 3 (9344.310/.330/.350) jako kompletny moduł instalacyjny należy zastosować poprzeczkę 9666.420 i moduł zabezpieczenia przed dotykiem 9666.060
Wymiary	Szerokość: 250 mm Wysokość: 450 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Do rozmiaru	1 x Gr. 2

Cechy

Pasuje do nr kat.	9344.210 9344.230 9344.250
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,95 kg
Masa brutto	1,082 kg
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Opis produktu	SV Moduł rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 1 BE (250 mm), 3 U (450 mm), do 1 x rozm. 2

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---