

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.520 Moduł szyn zbiorczych

Stan: 02.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.520 - Moduł szyn zbiorczych do komponentów bezpiecznikowych

Do mocowania szynowych podstaw bezpiecznikowych i rozłączników bezpiecznikowych NH.

## Cechy

Nr kat.	SV 9666.520
Opis produktu	Do montażu szynowych podstaw bezpiecznikowych E18, E27, E33 i D-Switch oraz rozłączników NH rozm. 000 i rozm. 00 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 60 mm)
Materiał	Ośłona: Polistyren Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 250 mm Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 1 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Pasuje do nr kat.	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040
Pasuje do szyn zbiorczych	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,73 kg

## Cechy

---

Masa brutto	0,76 kg
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Opis produktu	SV Moduł szyn zbiorczych (ISV), 1 BE (250 mm), 2 U (300 mm)

---

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---