


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.550

Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Stan: 10.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.550 - Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).

Cechy

| | |
|---------------------------------|--|
| Nr kat. | SV 9666.550 |
| Opis produktu | Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm). |
| Materiał | Ośłona: Polistyren Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Wraz z zestawem montażowym |
| Wskazówka | Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE. |
| Wymiary | Szerokość: 500 mm Wysokość: 750 mm |
| Wielkość montażowa | Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 5 |
| Do rozmiaru | 8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3 |
| Pasuje do nr kat. | 9677.XXX |
| Pasuje do szyn zbiorczych | 40 x 10 50 x 10 60 x 10 |
| Odstęp środkowy szyn zbiorczych | 185 mm |
| Opak. | 1 szt. |

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Waga netto | 3,84 kg |
| Masa brutto | 3,89 kg |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Opis produktu | SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 2 BE (500 mm), 5 U (750 mm), do 8 x rozm. 00, 4 x rozm. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm) |

Aprobaty

| | |
|-------------|---|
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |
|-------------|---|