

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.560 - Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).

Cechy

Nr kat.	SV 9666.560
Opis produktu	Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
Materiał	Ośłona: Polistyren Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE.
Wymiary	Szerokość: 750 mm Wysokość: 750 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 5
Do rozmiaru	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
Pasuje do nr kat.	9677.XXX
Pasuje do szyn zbiorczych	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Odstęp środkowy szyn zbiorczych	185 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	5,17 kg
Masa brutto	5,18 kg
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Opis produktu	SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 3 BE (750 mm), 5 U (750 mm), do 12 x rozm. 00, 6 x rozm. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---