


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.583 - Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH

Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).

Cechy

Nr kat.	SV 9666.583
Opis produktu	Do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 00 do 3 (3-bieg., odstęp między osiami szyn 100/185 mm).
Materiał	Ośłona: Polistyren Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Aby móc zagwarantować bezproblemowe przyłączenie kabli, pod lub nad modułami listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, należy zainstalować moduł ochrony przed dotykiem lub moduł szyn zbiorczych N/PE.
Wymiary	Szerokość: 750 mm Wysokość: 450 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Do rozmiaru	10 x Gr. 00
Pasuje do nr kat.	9346.020 9346.030
Pasuje do szyn zbiorczych	40 x 10
Odstęp środkowy szyn zbiorczych	100 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,33 kg
Masa brutto	3,34 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Opis produktu	SV Moduł listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH (ISV), 3 BE (750 mm), 3 U (450 mm), do 10 x rozm. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---