

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.603

Moduł szyn zbiorczych N/PE

Stan: 13.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.603 - Moduł szyn zbiorczych N/PE

Do mocowania szyn zbiorczych N i PE. Osłona plombowana.

Cechy

Nr kat.	SV 9666.603
Opis produktu	Do mocowania szyn zbiorczych 12 x 5/10, 20 x 5/10 oraz 30 x 5/10 mm dla N i PE. Osłona przystosowana do plombowania.
Materiał	Osłona: Polistyren Uchwyt: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi Szyna nośna: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Wymiary	Szerokość: 750 mm Wysokość: 300 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3 Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 2
Pasuje do szyn zbiorczych	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,78 kg
Masa brutto	2,88 kg
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Opis produktu	SV Moduł szyn zbiorczych N/PE (ISV), 3 BE (750 mm), 2 U (300 mm)

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK