

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.703

## Profile montażowe ISV

Stan: 28.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.703 - Profile montażowe ISV do VX

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie VX/TS/SE.

## Cechy

Nr kat.	SV 9666.703
Opis produktu	Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wymiary	Wysokość: 450 mm
Wielkość montażowa	Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 3
Opak.	2 szt.
Waga netto	1 kg
Masa brutto	1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Profil montażowy (ISV), 3 U (450 mm), do TS, SE