

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.722

## Profil poprzeczny ISV

Stan: 11.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.722 - Profil poprzeczny ISV do VX

Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie VX/TS.

## Cechy

Nr kat.	SV 9666.722
Opis produktu	Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wymiary	Szerokość: 500 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 2
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,65 kg
Masa brutto	0,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Profil poprzeczny (ISV), 2 BE (500 mm), do TS, SE