


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.723

Profil poprzeczny ISV

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.723 - Profil poprzeczny ISV do VX

Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie VX/TS.

Cechy

Nr kat.	SV 9666.723
Opis produktu	Do podziału poziomego ramy nośnej w szafie.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wymiary	Szerokość: 750 mm
Wielkość montażowa	Jednostki szerokości (BE) po 250 mm: 3
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,81 kg
Masa brutto	1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Profil poprzeczny (ISV), 3 BE (750 mm), do TS, SE