


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.754

## Profile montażowe ISV

Stan: 07.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.754 - Profile montażowe ISV do AX

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie AX/AE.

## Cechy

Nr kat.	SV 9666.754
Opis produktu	Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wymiary	Wysokość: 600 mm
Wielkość montażowa	Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 4
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,718 kg
Masa brutto	0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Profil montażowy (ISV), 4 U (600 mm), do AE