

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.757

Profile montażowe ISV

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.757 - Profile montażowe ISV do AX

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie AX/AE.

Cechy

Nr kat.	SV 9666.757
Opis produktu	Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Wymiary	Wysokość: 1.050 mm
Wielkość montażowa	Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 7
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,248 kg
Masa brutto	1,448 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Profil montażowy (ISV), 7 U (1050 mm), do AE