

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.196

Drzwi dzielone

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.196 - Drzwi dzielone do TS

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.



Cechy

| | |
|----------------|--|
| Nr kat. | TS 9672.196 |
| Opis produktu | Nadaje się do szaf TS zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora SZ 2305.000. Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową, wymienny na wkładki zamków, wykonanie F, a od wysokości 600 mm na uchwyt Komfort. |
| Materiał | Blacha stalowa, 2 mm |
| Powierzchnia | Lakier strukturalny |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Poprzeczka działowa Zawiasy Części zamknięcia Wraz z zestawem montażowym |

Cechy

| | |
|--------------------------------|--|
| Wymiary | Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.600 mm |
| Pasujący do | Szerokość: = 800 mm |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 54, w przypadku kompletnej szafy |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 25,181 kg |
| Masa brutto | 27 kg |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Opis produktu | SV Drzwi dzielone. SxW: 800x1600 mm, do TS |