

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.660

Płyty montażu częściowego

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.660 - Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.



Cechy

Nr kat.	SV 9673.660
Wersja	bez prowadzenia
Opis produktu	Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał	Błacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej	1000 mm
Wymiary	Szerokość: 502 mm Wysokość: 993 mm
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	11,625 kg
Masa brutto	12,237 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Płyta montażu częściowego, SxW: 502x993 mm, do szaf TS (szer.: 600 mm)