

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.672

Płyty montażu częściowego

Stan: 08.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.672 - Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.



Cechy

Nr kat.	SV 9673.672
Wersja	z prowadzeniem okablowania
Opis produktu	Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
Do wysokości przestrzeni funkcyjnej	200 mm
Wymiary	Szerokość: 502 mm Wysokość: 193 mm
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	2.536
Masa brutto	2.68
Numer taryfy celnej	94039910
EAN	4028177543928
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613