

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.692

Płyty montażu częściowego

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.692 - Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)

Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.



Cechy

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nr kat. | SV 9673.692 |
| Wersja | z prowadzeniem okablowania |
| Opis produktu | Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4. |
| Materiał | Blacha stalowa, 2 mm |
| Powierzchnia | Ocynkowana |
| Zakres dostawy | Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym |
| Do wysokości przestrzeni funkcyjnej | 200 mm |
| Wymiary | Szerokość: 702 mm Wysokość: 193 mm |
| Pasujący do | Szerokość: = 800 mm |
| Opak. | 1 szt. |

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Waga netto | 3,27 kg |
| Masa brutto | 3,47 kg |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Opis produktu | SV Płyta montażu częściowego, SxW: 702x193 mm, z prowadzeniem, do szaf TS (szer.: 800 mm) |