

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.940

Szyna montażowa TS 17 x 17 mm

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.940 - Szyna montażowa TS 17 x 17 mm do TS

Do tworzenia konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych oraz jako rusztowanie montażowe dla obciążeń małych i średnich.



Cechy

Nr kat.	SV 9673.940
Wersja	Do zewnętrznego poziomego montażowego
Opis produktu	Profil montażowy z siatką otworów TS po trzech stronach. Odpowiednie do wykonania konstrukcji pomocniczej oddzielającej przestrzeń szyn zbiorczych. Do zastosowania w przypadkach indywidualnych jako w wsparcie montażowe dla małych i średnich obciążeń oraz mocowania na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej szafy TS 8.
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Długość	262,5 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 Szerokość: = 400 mm Głębokość: = 400 mm
Opak.	12 szt.
Waga netto	1,2 kg
Masa brutto	1,261 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002525

Cechy

ECLASS 8.0

27189234

Opis produktu

SV Szyna montażowa 17x17 mm, dł.: 262,5 mm, do TS