

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.017

Klamra szyny zbiorczej

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.017 - Klamra szyny zbiorczej do szyn miedzianych płaskich

Do szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi ze zwiększoną wytrzymałością zwarciową lub do stabilizacji mechanicznej pakietów szyn zbiorczych.

Cechy

Nr kat.	SV 9676.017
Opis produktu	Do mechanicznej stabilizacji pakietów szyn zbiorczych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał	Stal nierdzewna
Wskazówki dotyczące montażu	Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy. Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Wymiar mocowania	20 mm
Number of busbars	2
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,05 kg
Masa brutto	0,061 kg
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Klamra szyny zbiorczej, do 2 szyn zbiorczych wys.: 10 mm, (Flat-PLS)