

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.540 Element zestykowy

Stan: 10.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.540 - Element zestykowy do kątowników przyłączeniowych

Do bezotworowego łączenia kątownika przyłączeniowego i zestawów łączeniowych z płaskich szyn miedzianych z systemami szyn zbiorczych Flat-PLS.



## Cechy

Nr kat.	SV 9676.540
Opis produktu	Do łączenia kątowników przyłączeniowych z systemami szyn zbiorczych.
Materiał	E-Cu
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
For Busbar width	100 mm
Szyny na fazę	3 4
Wskazówka	Będące w zestawie śruby służą do mocowania elementów stykowych do szyn zbiorczych Śruby do mocowania kątowników przyłączeniowych nie są objęte zakresem dostawy Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania + (liczba przewodów częściowych x 10) Ilość śrub na kątownik: Przy 2 szynach na szynę: 2 szt. i przy 3 lub 4 szynach na szynę: 4 szt.
Pasuje do systemu szyn zbiorczych	Flat-PLS

## Cechy

---

Wymiar mocowania	40 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,018 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,75
Numer taryfy celnej	74198090
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Element zestykowy E-Cu, SxW: 100x20 mm, do 3 lub 4 szyn, (Flat-PLS)

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---