

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.700

Płytką przyłączeniową

Stan: 28.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.700 - Płytko przyłączeniowa do końcówek oczkowych

Do przyłączania końcówek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 – 4 szynami na przewód.

Cechy

Nr kat.	SV 9676.700
Opis produktu	Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał	Płytko przyłączeniowa: E-Cu, niklowana Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy	Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub) Trzpień gwintowany
Wskazówki dotyczące montażu	Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy. Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Szyny na fazę	2
Wymiary	Gwint: M12
Wymiar mocowania	20 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,612 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,49
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Zacisk płytkowy, z trzpieniami M12, (Flat-PLS)

Aprobaty

Aprobaty

ABS
DNV
Lloyds Register

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK