

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.704

Płytką przyłączeniową

Stan: 02.08.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.704 - Płytki przyłączeniowa do końcówek oczkowych

Do przyłączania końcówek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 – 4 szynami na przewód.

Cechy

Nr kat.	SV 9676.704
Opis produktu	Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał	Płytki przyłączeniowa: E-Cu, niklowana Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy	Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
Wskazówki dotyczące montażu	Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy. Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Wymiary	Gwint: M16
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.659
Masa brutto	0.66
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0.49
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177625761
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613