


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.714**

**Płytką przyłączeniową**

Stan: 12.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.714 - Płytki przyłączeniowa do końcówek oczkowych

Do przyłączania końcówek kabli do systemu szyn zbiorczych Flat-PLS z 2 – 4 szynami na przewód.

## Cechy

Nr kat.	SV 9676.714
Opis produktu	Do podłączenia tulejek kablowych do systemów szyn dystrybucyjnych z płaskich szyn miedzianych. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał	Płytki przyłączeniowa: E-Cu, niklowana Klamra szyny zbiorczej: stal nierdzewna
Zakres dostawy	Łącznie z zestawem montażowym (bez śrub)
Wskazówki dotyczące montażu	Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy. Klamra do szyn zbiorczych z wprasowywaną nakrętką M10
Number of studs	2
Wymiary	Gwint: M10
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,25 kg
Masa brutto	0,26 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613