

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.819

Śruba M10

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.819 - Śruba M10

Do zabudowy zacisku przyłączeniowego, płytki przyłączeniowej, klamry szyny zbiorczej lub zestawów przyłączeniowych do systemów szyn zbiorczych z płaskimi szynami miedzianymi.

Cechy

Nr kat.	SV 9676.819
Opis produktu	Do przymocowania klamry szyny zbiorczej lub elementów przyłączeniowych do systemu szyn zbiorczych z płaskich szyn miedzianych.
Materiał	Stal nierdzewna
Wymiary	Gwint: M10 Długość gwintu: 190 mm
Opak.	8 szt.
Waga netto	1 kg
Masa brutto	1,032 kg
Numer taryfy celnej	73181900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Śruba, M10x190 mm