

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9676.832**

**Klamra szyny zbiorczej**

Stan: 02.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.832 - Klamra szyny zbiorczej do komponentów przyłączeniowych

Stosuje się w zestawieniu z połączeniami śrubowymi do połączeń mechanicznych elementów przyłączeniowych, np. łączników kątownikowych.

## Cechy

Nr kat.	SV 9676.832
Opis produktu	Do mechanicznego łączenia komponentów przyłączeniowych, jak np. kątownik przyłączeniowy. Nadaje się do szyn o grubości 10 mm.
Materiał	Stal nierdzewna
Wskazówki dotyczące montażu	Wymaganą długość śruby należy dobrać odpowiednio do szerokości szyny zbiorczej B, czyli długość = B + wymiar mocowania. Śruby nie są objęte zakresem dostawy.
Wymiar mocowania	40 mm
Number of busbars	2
Opak.	8 szt.
Waga netto	0,248 kg
Masa brutto	0,256 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Klamra, z wkładką gwintowaną M10, (Flat-PLS)