

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.977

# Sworznie gwintowane

Stan: 23.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.977 - Sworznie gwintowane do wpustów i gniazd przesuwnych

Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.

## Cechy

Nr kat.	SV 9676.977
Opis produktu	Do indywidualnych połączeń.
Materiał	Stal
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych	Maxi-PLS 45 S/45 Maxi-PLS 60
Wymiary	Gwint: M10 Długość gwintu: 80 mm
Opak.	8 szt.
Waga netto	0,304 kg
Masa brutto	0,431 kg
Numer taryfy celnej	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
Opis produktu	SV Sworznie gwintowane, M10, dł.: 80 mm

## Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------