


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.982

Sworznie gwintowane

Stan: 04.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.982 - Sworznie gwintowane do wpustów i gniazd przesuwnych

Do przymocowania komponentów przyłączeniowych, jak np. tulejki zaciskowe.

Cechy

Nr kat.	SV 9676.982
Opis produktu	Do indywidualnych połączeń.
Materiał	Stal
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasuje do szyn zbiorczych	Maxi-PLS 60
Wymiary	Gwint: M12 Długość gwintu: 50 mm
Opak.	8 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,478 kg
Numer taryfy celnej	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
Opis produktu	SV Sworznie gwintowane, M12, dł.: 50 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------