


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.450

# Zacisk stykowy

Stan: 09.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.450 - Zacisk stykowy do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH / adapterów przyłączeniowych

Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.

## Cechy

Nr kat.	SV 9677.450
Opis produktu	Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana E-Cu, cynowane
Do rozmiaru	00
Wskazówka	Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowy)
Opak.	3 szt.
Waga netto	0,225 kg
Masa brutto	0,24 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk stykowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 00 (SV 9677XXX)