

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.610

Łącznik szyn

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.610 - Łącznik szyn

Do bezotworowego łączenia szyn miedzianych 40 x 10 – 120 x 10 mm.

Cechy

Nr kat.	SV 9677.610
Opis produktu	Do bezotworowego łączenia płaskich szyn miedzianych.
Materiał	E-Cu
Powierzchnia	Ocynowane
Do szyny zbiorczej o wymiarach (mm) / wymagana ilość na szynę	40 x 10 / 1 80 x 10 / 2 100 x 10 / 1
Wskazówka	W przypadku szyny zbiorczej 100 x 10 mm potrzeba po 1 szt. 9677.610 i 9677.620
Pasuje do szyn zbiorczych	40 x 10 80 x 10 100 x 10
Wymiary	Długość: 40 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,44 kg
Masa brutto	0,5 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,407
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Opis produktu	SV Łącznik szynowy, do E-Cu 40/80/100x10 mm, dł.: 40 mm

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK