


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.206**

**Perforowana listwa montażowa**

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - Perforowana listwa montażowa do drzwi dzielone

Do późniejszego montażu w drzwiach dzielonych, z siatką otworów 25 mm do indywidualnej zabudowy z tyłu drzwi, jak np. kanały kablowe, wsporniki węży itp.



## Cechy

Nr kat.	SV 9681.206
Opis produktu	Do dodatkowego montażu w drzwiach dzielonych. Listwy z otworami montażowymi posiadają siatkę wymiarową 25 mm i mogą być stosowane do indywidualnej zabudowy, jak np. korytka kablowe, uchwyty węży itp., z tyłu drzwi. Średnica otworów perforowanej listwy montażowej: 4,5 mm.
Materiał	Błacha stalowa, 1 mm
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	398 mm
Wskazówki dotyczące montażu	Do szafy o szer. 1000 mm: 1 x 9681.204 i 1 x 9681.206 Do szafy o szerokości 1200 mm: 2 x 9681.206
Wymiary	Długość: 398 mm
Pasujący do	Szerokość: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Opak.	10 szt.
Waga netto	1,2 kg

## Cechy

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis produktu	SV Perforowana listwa montażowa, dł.: 398 mm, do drzwi dzielonych, SxW: 600x150-800 mm

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK