


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.108 Drzwi dzielone

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.108 - Drzwi dzielone do VX

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Cechy

Nr kat.	SV 9682.108
Opis produktu	Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A.
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Drzwi dzielone Poprzeczka działowa Zawiasy Części zamknięcia Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130°
Zamknięcie	Liczba zamknięć: 2
Wymiary	Szerokość: 1.000 mm Wysokość: 800 mm
Pasujący do	Szerokość: = 1.000 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54
Opak.	1 szt.
Waga netto	15,04 kg
Masa brutto	16,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	61,1 kg CO2 eq (Cat B)

Cechy

Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 1000x800 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności UK
-------------	-------------------------