


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.004

Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.004 - Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana



Cechy

Nr kat.	SV 9684.004
Opis produktu	Szyny zbiorcze ze zintegrowanymi otworami.
Materiał	E-Cu F30
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Wymiary	Długość: 385 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,68 kg
Masa brutto	1,78 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	1,68
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami, długość: 385 mm

Aprobaty

Aprobaty

DNV
Lloyds Register

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK