

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9684.010**

**Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana**

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9684.010 - Szyna zbiorcza E-Cu, perforowana



## Cechy

Nr kat.	SV 9684.010
Opis produktu	Szyny zbiorcze ze zintegrowanymi otworami.
Materiał	E-Cu F30
Normy	DIN EN 13 601
Przekrój	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Wymiary	Długość: 985 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,38 kg
Masa brutto	4,4 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	4,38
Numer taryfy celnej	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Opis produktu	SV Szyny zbiorcze E-Cu ze zintegrowanymi otworami, długość: 985 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności UK