


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.072

Cokół betonowy

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.072 - Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

Cechy

Nr kat.	CS 9765.072
Opis produktu	Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
Materiał	Beton lekki
Powierzchnia	Nieobrobiona
Zakres dostawy	1 płyta podstawowa 2 części boczne 2 dzielone płyty cokołu Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth	700 mm
Wskazówka	Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary	Wysokość: 965 mm
Pasujący do	Typ obudowy: CS Toptec Szerokość: 800 mm Głębokość: 600 mm
Pasuje do głębokości	600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	242 kg
Masa brutto	265 kg
Numer taryfy celnej	68109100
ETIM 9	EC000721

Cechy

ECLASS 8.0

27182003

Opis produktu

CS Cokół betonowy do obudów Outdoor, do obudów SxG: 800x600 mm