

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CS 9765.082

## Cokół betonowy

Stan: 27.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9765.082 - Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

## Cechy

Nr kat.	CS 9765.082
Opis produktu	Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągnana dla dostępu serwisowego.
Materiał	Beton lekki
Powierzchnia	Nieobrobiona
Zakres dostawy	1 płyta podstawowa 2 części boczne 2 dzielone płyty cokołu Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth	700 mm
Wskazówka	Termin dostawy do uzgodnienia
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary	Wysokość: 965 mm
Pasujący do	Typ obudowy: Obudowa Basic CS Szerokość: 600 mm Głębokość: 500 mm
Pasuje do głębokości	500 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	200 kg
Masa brutto	209 kg
Numer taryfy celnej	68109100

# Cechy

---

ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	CS Cokół betonowy, do obudowy Outdoor SxG: 600x500 mm

---