

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.084 Cokół betonowy

Stan: 01.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.084 - Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

Cechy

Nr kat.	CS 9765.084
Opis produktu	Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
Materiał	Beton lekki
Powierzchnia	Nieobrobiona
Zakres dostawy	1 płyta podstawowa 2 części boczne 2 dzielone płyty cokołu Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth	700 mm
Wskazówka	Termin dostawy do uzgodnienia
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary	Wysokość: 965 mm
Pasujący do	Typ obudowy: Obudowa Basic CS Szerokość: 800 mm Głębokość: 500 mm
Pasuje do głębokości	500 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	240 kg
Masa brutto	242 kg
Numer taryfy celnej	68109100

Cechy

ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Opis produktu	CS Cokół betonowy, do obudowy Outdoor SxG: 800x500 mm
