

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Oprawa oświetlenia szaf, 48 V DC

Stan: 16.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Oprawa oświetlenia szaf, 48 V DC z przewodami przyłączeniowymi

Masywna lampa do zamocowania pionowego lub poziomego w profilu ramy za pomocą zacisków sprężynowych lub do zawieszenia i zastosowania jako bezpośrednie źródło światła podczas prac konserwacyjnych.

Cechy

Nr kat.	CS 9765.150
Opis produktu	Masywna oprawa oświetleniowa. Do zamocowania pionowego i poziomego w profilu ramy za pomocą zacisków sprężynowych lub jako bezpośrednie źródło światła podczas prac konserwacyjnych poprzez zawieszenie obrotowego haka z tworzywa sztucznego. Odporna na uderzenia obudowa lampy z PMMA (polimetylometakrylanu), klasa ochrony II.
Zakres dostawy	2 klamrami sprężynowymi Zestaw montażowy
Moc znamionowa	11 W
Średnica	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Długość	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Możliwości przyłączenia	Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem
Elementy oświetleniowe	Światłówka TC-SEL, 4-pin
Strumień światła	900 lm
Wymiary	Długość: 450 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...40 °C
Napięcie znamionowe robocze	48 V (DC)

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 64
Opak.	1 szt.
Waga netto	1.03
Masa brutto	1.05
Numer taryfy celnej	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241