

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.182

Cokół betonowy

Stan: 22.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.182 - Cokół betonowy do szaf zewnętrznych Outdoor

Cokół betonowy do obudów CS Toptec i Basic. Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia.

Cechy

Nr kat.	CS 9765.182
Opis produktu	Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
Materiał	Beton lekki
Powierzchnia	Nieobrobiona
Zakres dostawy	1 płyta podstawowa 2 części boczne 2 dzielone płyty cokołu Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
Excavation depth	700 mm
Wskazówka	Termin dostawy do uzgodnienia
Wymiary	Wysokość: 965 mm
Pasujący do	Typ obudowy: Obudowa Basic CS Szerokość: = 600 mm Głębokość: = 400 mm
Pasuje do głębokości	400 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	199.5
Masa brutto	210
Numer taryfy celnej	68109100
EAN	4028177246782

Cechy

ETIM 9	EC000721
--------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------