


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9782.868

## CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Stan: 21.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9782.868 - CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania, z cokołem 100 mm, drzwiami, tylną ścianą i idealnie łączonym dachem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Do dyspozycji jest kompletna rama szafy do wydajnej i uniwersalnej zabudowy wnętrza. Obudowa jest przygotowana do montażu klimatyzatora naściennego Blue e+ Outdoor.



## Cechy

|              |   |
|--------------|---|
| Nr kat.      | CS 9782.868   |
| Wersja       | do szeregowania<br>Z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW   |
| Materiał     | Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)<br>Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3<br>Daszek przeciwdeszczowy: aluminium |
| Powierzchnia | Pokrywane proszkowo<br>Odporny na UV czysty poliester   |
| Kolor        | RAL 7035  |

# Cechy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zakres dostawy                 | Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania<br>Rama szafy z otworowaniem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 płaszczyznami mocowania<br>Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylicydryczna, zamknięcie BJ20027<br>Ściana tylna<br>Dach przeciwdeszczowy<br>Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu |
| Wymiary                        | Szerokość: 800 mm<br>Wysokość: 1.600 mm<br>Głębokość: 800 mm  |
| Wymiary                        | Wysokość całkowita: 1.745 mm<br>Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 45 mm<br>Wysokość cokołu: 100 mm   |
| Ilość drzwi                    | 1   |
| Zamknięcie                     | Wersja z zamknięciem: Blokada 3-punktowa<br>Liczba zamknięć: 1<br>Wkładka zamka: BJ20027  |
| Płyta kołnierzowa              | Wielkość: 2<br>Ilość: 2   |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55   |
| Klasa ochrony NEMA             | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Kod IK                         | IK10  |
| Wskazówka                      | Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej)<br>Do montażu szafy pojedynczej są potrzebne ściany boczne do CS Toptec, szeregowo   |
| Uwaga dot. nr kat.             | Do zamknięcia wycięcia potrzebny jest klimatyzator lub blacha adaptera  |
| Opak.                          | 1 szt.  |
| Waga netto                     | 75 kg   |

## Cechy

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Masa brutto         | 75,5 kg  |
| Numer taryfy celnej | 94032080   |
| ETIM 9              | EC000261   |
| ETIM 8              | EC000261   |
| ECLASS 8.0          | 27180101   |
| Opis produktu       | CS Toptec, szeregowy, SxWxG: 800x1600x800 mm, z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW |

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności