


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.888

CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Stan: 10.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.888 - CS Toptec, z możliwością łączenia szeregowego

Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania, z cokołem 100 mm, drzwiami, tylną ścianą i idealnie łączonym dachem chroniącym przed czynnikami atmosferycznymi. Do dyspozycji jest kompletna rama szafy do wydajnej i uniwersalnej zabudowy wnętrza. Obudowa jest przygotowana do montażu klimatyzatora ściennego Blue e+ Outdoor.



Cechy

Nr kat.	CS 9783.888
Wersja	do szeregowania Z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 2 - 5 kW
Materiał	Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3 Daszek przeciwdeszczowy: aluminium
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo Odporny na UV czysty poliester
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Zewnętrzna obudowa o podwójnych ścianach z możliwością szeregowania Rama szafy z otworowaniem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 płaszczyznami mocowania Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylicydryczna, zamknięcie BJ20027 Ściana tylna Dach przeciwdeszczowy Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.800 mm Głębokość: 800 mm
Wymiary	Wysokość całkowita: 1.945 mm Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 45 mm Wysokość cokołu: 100 mm
Ilość drzwi	1
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Blokada 4-punktowa Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: BJ20027
Płyta kołnierzowa	Wielkość: 2 Ilość: 2
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Kod IK	IK10
Wskazówka	Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej) Do montażu szafy pojedynczej są potrzebne ściany boczne do CS Toptec, szeregowo
Uwaga dot. nr kat.	Do zamknięcia wycięcia potrzebny jest klimatyzator
Opak.	1 szt.
Waga netto	76 kg

Cechy

Masa brutto	76,5 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	CS Toptec, szeregowy, SxWxG: 800x1800x800 mm, z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 2 - 5 kW

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności