

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1002.600

Caixas AE

Estado: 16-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1002.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1002.600
Material	<p>Caixa: aço inoxidável</p> <p>Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido</p> <p>Placa de montagem: chapa de aço</p> <p>Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)</p>
Superfície	<p>Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm</p> <p>Placa de montagem: galvanizada</p>
Escopo de fornecimento	<p>Caixa com porta(s)</p> <p>Placa de montagem</p> <p>Fecho: palheta dupla de 3 mm</p>
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	<p>Largura: 200 mm</p> <p>Altura: 300 mm</p> <p>Profundidade: 155 mm</p>
Dimensões da placa de montagem (L x A)	162 mm x 275 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	<p>Modelo do fecho: lingueta</p> <p>Quantidade de fechos: 1</p> <p>Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm</p> <p>Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado</p>
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	3.9
Peso bruto	4.1
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177000056
E-Number Sweden	E3404402
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
