

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1003.600

Caixas AE

Estado: 25-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1003.600 - Caixas AE Aço inoxidável

Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1003.600
Material	Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm
Grau de proteção NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidade: 210 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	254 mm x 275 mm
Quantidade de portas	1
Quantidade de fechos	1
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm Material lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso líquido	6,45 kg
Peso bruto	6,76 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	AE Caixa, LAP: 300x300x210 mm, aço inoxidável 1.4301, com placa de montagem, porta única, 1 fecho de lingueta

Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK